

## Bantu OKU bergerak

JIKA perjalanan ke setiap destinasi dengan menggunakan kenderaan seperti kereta mahu pun van, pernahkah anda berasa agak sukar jika kita mempunyai ahli keluarga yang orang kurang upaya (OKU)? Sudah tentu anda berasa agak sukar untuk membawa mereka ke mana-mana dengan keadaan fizikal yang mereka untuk dialihkan masuk ke dalam kenderaan.

Untuk versi sebelum ini ZDA telah membuat satu inovasi kerusi mudah alih untuk memindahkan pengguna yang bermasalah untuk masuk ke dalam kereta.

Memahami keadaan tersebut, jurutera dan pakar reka cipta Zull Design Autotronic (ZDA) telah tampil dengan inovasi terbaharu yang pasti dapat memudahkan lagi proses pengalihan pengguna OKU ke dalam kenderaan.

Oleh itu, kami memperkenalkan satu set sistem mudah pemegang untuk memudahkan kita mengalihkan atau OKU itu sendiri untuk bergerak masuk ke dalam kereta dan ia boleh diaplikasikan mengikut kesesuaian kenderaan.

Pemegang ini dibuat mengikut spesifikasi kenderaan yang ditempah. Pemegang yang dibuat adalah mudah alih yang dilengkapi pelapik getah supaya tidak memberi kesan pada panel pintu kenderaan tersebut.

Cara menggunakan pemegang itu adalah dengan menurunkan tingkap kereta terlebih dahulu, dan letakkan jig yang mempunyai pelapik getah pada panel tingkap yang telah terbuka.

Konsep tersebut amat sesuai kepada pengguna OKU yang masih boleh berdirinya dan juga golongan orang tua untuk pergerakan harian. Alat bantuan ini adalah konsep tambahan dari versi terdahulu

yang pernah keluar sebelum ini iaitu kerusi bantuan OKU ke dalam kenderaan.

Pemegang ini membantu anda dan juga pengguna OKU untuk duduk dan mengalihkan badan ke dalam kenderaan dengan mudah tanpa perlu berdiri lama jika pengguna tersebut mempunyai masalah.

Pemegang yang disediakan juga membantu untuk kita ataupun pengguna OKU untuk lebih yakin untuk memegang dan mengalihkan badan dalam kenderaan dengan lebih mudah. Oleh

itu, anda ataupun pengguna OKU akan lebih mudah untuk melakukan urusan harian.

Konsep pemegang ini direka khas bergantung kepada keperluan pengguna untuk mengikut spesifikasi kenderaan, bergantung kepada permintaan dan juga keperluan. Tambahan pula, bahagian pemegang ini juga didatangkan dengan pelbagai versi iaitu keluli tahan karat, keluli biasa dan juga versi aluminium jika mahukan yang lebih ringan. Oleh itu

kami berharap dengan reka bentuk konsep yang terbaharu tersebut ini dapat membantu golongan tersebut mahupun untuk warga tua yang mempunyai masalah untuk masuk dalam kenderaan secara normal.

Sebagai sebuah organisasi yang terkenal dengan keupayaan mereka cipta alatan dan mesin berteknologi, kami bersedia membantu anda untuk menyelesaikan permasalahan harian dengan ciptaan-ciptaan kami.

Oleh itu, jangan lepaskan peluang untuk segera menempah khas bagi berkerusi lipat ini daripada ZDA. Hubungi kami pada waktu pejabat dari hari Isnin hingga Jumaat.




### SPEKIFIKASI ALAT BANTUAN PEMEGANG

Bahan untuk kerusi: Keluli biasa atau keluli tahan karat (ringan)

Saiz Pemegang: Dua inci atau 1 1/2 inci

Spesifikasi boleh ditentukan oleh pelanggan



JIKA ada sebarang pertanyaan dan tempahan atau maklumat lebih lanjut. Hubungi Zull Design Autotronic (ZDA) Hari: Isnin - Jumaat. Masa: Pukul 8.30 pagi hingga 5 petang (waktu pejabat sahaja) Talian: 03-6092 1928, 012-733 2066, faksimile 03-6091 4000. E-mel: [mail@zulldesign.com.my](mailto:mail@zulldesign.com.my) atau layari laman web ZDA iaitu [www.zulldesign.com.my](http://www.zulldesign.com.my) laman Facebook kami <https://www.facebook.com/zulldesign.autotronic>, YouTube channel kami [zulldesign11](https://www.youtube.com/channel/UCzulldesign11) dan Instagram: [zulldesign11](https://www.instagram.com/zulldesign11)